



LVZPSR75

## Stroomtrafo gr.00 185 mm 75/5 klasse 1, 2,5 VA

### Technische eigenschappen

#### Specifieke eigenschappen voor beveiliging

Filtertype product	Staafttransformator
--------------------	---------------------

#### Funcities

Nauwkeurigheidsklasse	1
-----------------------	---

#### Vermogen

Vermogen	2,50 VA
----------	---------

#### Afmetingen

Doorsnede van de opening	21 mm
Hoogte	70 mm
Breedte	49,50 mm
Diepte	30 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

#### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP10
--	------

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	75 A
Maximaal stroom secundair	5 A
Nominale stroom	75 A

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Railsysteem
---------------	-------------