



LVZVS

Stalen V-klem max. 240 mm² (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	35 - 300 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 300 mm ²

Installatie, montage

Aandraaimoment	35 - 35 NM
----------------	------------

Afmetingen

Hoogte	49 mm
Breedte	38 mm