



LVZVSE

Stalen V-inlegklem max. 300 mm² (set à 3 stuks)

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aansluitdoorsnede massieve ader	35 - 240 mm ²
---------------------------------	--------------------------

Installatie, montage

Aandraaimoment	35- 35 NM
----------------	-----------

Afmetingen

Hoogte	10 mm
Breedte	130 mm