



LVZW300K05

## Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA

### Technische eigenschappen

#### Functies

Nauwkeurigheidsklasse	0.5 S
-----------------------	-------

#### Vermogen

Vermogen	2,50 VA
----------	---------

#### Afmetingen

Hoogte	63,50 mm
Breedte	59,50 mm
Diepte	30,10 mm
Hoogte van de opening	12,50 mm
Breedte van opening	30,50 mm

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale isolatiespanning Ui	3000 V
------------------------------	--------

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 40 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 75 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	6 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	6 mm <sup>2</sup>

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte In	300 A
Maximaal stroom secundair	5 A