



LVZW300K05

Stroomtrafo klasse 0,5s, 300/ 5A 2,5 VA

Technische eigenschappen

Type product	Opsteektransformator
Nauwkeurigheidsklasse	0,5 s
Frequentie	50 Hz
Nominale isolatiespanning	3 V
Maximale stroom primair	300 A
Maximale stroom secundair	5 A
Primaire stroom	300 A
Diepte geïnstalleerd product	30.1 mm
Hoogte geïnstalleerd product	63.5 mm
Breedte geïnstalleerd product	59.5 mm
Grootte van de opening	30.5 mm
Hoogte van de opening	12.5 mm
Aansluitdoorsnede soepele aders	6 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve aders	6 mm ²
Soort verbinding	Schroefaansluiting
Aantal ingangen	1
Met aanraakbeveiliging	Ja
Transformatieverhouding	300A 5A
Gecertificeerd product	ja
Europese richtlijn WEEE	van toepassing
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Bedrijfstemperatuur	-5...40 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-40...75 °C