

LZ261

**Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk**

**Technische eigenschappen**

**Functies**

Nauwkeurigheidsklasse 0.5 S

**Vermogen**

Vermogen 2,50 VA

**Afmetingen**

Doorsnede van de opening 21 mm

Hoogte 200 mm

Breedte 260 mm

Hoogte van de opening 12,50 mm

Breedte van opening 30,50 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze Schroefaansluiting

**Frequentie**

Frequentie 50 - 60 Hz

**Spanning**

Nominale isolatiespanning  $U_i$  3000 V

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 55 °C

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 4 mm<sup>2</sup>

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

**Stroom / temperatuur**

Primaire meetstroomsterkte  $I_n$  600 A

Maximaal stroom secundair 5 A