

LZ261

Stroomtransformator voor NH1/2/3, ongeijkt 600/5 klasse 0,5, set 3 stk

Technische eigenschappen

Functies

Nauwkeurigheidsklasse 0.5 S

Vermogen

Vermogen 2,50 VA

Afmetingen

Doorsnede van de opening 21 mm

Hoogte 200 mm

Breedte 260 mm

Hoogte van de opening 12,50 mm

Breedte van opening 30,50 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i 3000 V

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 55 °C

Opslag-/transport-temperatuur -25 - 55 °C

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 1.5 - 4 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 1.5 - 4 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Stroom / temperatuur

Primaire meetstroomsterkte I_n 600 A

Maximaal stroom secundair 5 A