




M1659TRAN



Mini-snap 7,5-10 mm, inclusief kleefband, transparant

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	11 mm
Breedte	11 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	100 - 100 mm²

Capaciteit

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	0
--	---

Materiaal

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - 60 °C
---------------------	------------

Aansluitmogelijkheden

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

Samenstelling

Aantal scheidingswanden	0
Aantal scheidingswanden	0
Met kabelhouders	Nee
Met beschermfolie	Nee