




M55459010



## LF/FB, vlakke hoek voor goot 60x230 mm, helderwit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 61 mm  |
| Breedte | 230 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

#### Materiaal

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Materiaal               | Polyvinylchloride (PVC) |
| Oppervlakte behandeling | Onbehandeld             |
| Kleur                   | Helderwit               |
| RAL-code                | 9010                    |

#### Veiligheid

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagvastheid IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 60 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|