



MM505N



## Motorbeveiligingsschakelaar 0,63 - 1,0 A

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

#### Afmetingen

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

#### Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

#### Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC

#### Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

#### Samenstelling

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------