



MM510N



Motorbeveiligingsschakelaar 6,3 - 10,0 A

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A
-----------------	------

Afmetingen

Hoogte	140 mm
Breedte	45 mm
Diepte	75 mm

Uitvoering

Bedieningselement	Korte draaigreep
Aantal polen	3

Spanning

Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V
Overspanningscategorie volgens IEC 60947-1	3
Type voeding	AC

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze regeling en hulpcontact	Schroefaansluiting
---------------------------------------	--------------------

Samenstelling

Verzegelbaar	Nee
Met hulpcontact	Nee
Met thermische beveiliging	Ja

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------