



MZ522N

## Hulpcontact 1 maak + 1 verbreek voor motorbeveiligingsschakelaars MMxxxN-serie

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

#### Spanning

Nominale isolatiespanning $U_i$	690 V
---------------------------------	-------

#### Capaciteit

Aantal modules	0
----------------	---

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm <sup>2</sup>
--------------------------------	---------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	---------------------

Soort contact	1 maak
---------------	--------

#### Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom $I_n$	0,01 W
--	--------

#### Afmetingen

Breedte	9 mm
---------	------

Diepte	68 mm
--------	-------