



MZ527N



Foutsigaleringscontact 1 maak voor motorbeveiligingsschakelaars in MMxxxN-serie

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	1 A
-----------------	-----

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	690 V
---------------------------------	-------

Capaciteit

Aantal modules	0,50
----------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-25 - 55 °C
---------------------	-------------

Opslag-/transport-temperatuur	-25 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2.5 mm ²
--------------------------------	---------------------

Aansluitdoorsnede massieve ader	2.5 mm ²
---------------------------------	---------------------

Soort contact	2 maak
---------------	--------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom I_n	0,20 W
--	--------

Afmetingen

Breedte	9 mm
---------	------

Diepte	68 mm
--------	-------