



Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 250 A |
|-----------------|-------|

Afmetingen

| | |
|--------------------|----------|
| Dikte rail | 5 - 5 mm |
| Hoogte railsysteem | 12 mm |
| busbar lengte | 2050 mm |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 8 |
|-----------------------------|---|

Materiaal

| | |
|-----------|-------|
| Materiaal | Koper |
|-----------|-------|

N11A