



Cu-rail 12x5mm voor Tertio met aangeschuinde kanten L=2 m

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 250 A

Afmetingen

Dikte rail 5 - 5 mm

Hoogte railsysteem 12 mm

Lengte railsysteem 2050 mm

Samenstelling

Aantal velden in de breedte 8

Materiaal

Materiaal Koper

N11A