




R27059010



## LFS, vlakke hoek voor goot 60x150 mm, helderwit

### Technische eigenschappen

#### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte  | 60 mm  |
| Breedte | 150 mm |

#### Toebehoren

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Toebehoren | Dekselonderdeel |
|------------|-----------------|

#### Instellingen

|            |         |
|------------|---------|
| Hoekbereik | 90 - 90 |
|------------|---------|

#### Materiaal

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Materiaal               | Staal     |
| Oppervlakte behandeling | Gelakt    |
| Kleur                   | Helderwit |
| RAL-code                | 9010      |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Slagvastheid IK      | IK08 |
| Beschermingsgraad IP | IP30 |

#### Normen

|  |     |
|--|-----|
| Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 | Nee |
|--|-----|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 90 °C |
|---------------------|------------|

#### Samenstelling

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Met beschermfolie | Nee |
|-------------------|-----|