



RED111X



Lijnkoppelaar met deurongrendelcontact, 2-draads, DIN-rail

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules 6

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

Vermogen

Energieverbruik standby 2 W

Stroomverbruik tijdens gebruik 3 VA

Voeding

Bedrijfsspanning via voeding 28 - 28 V

Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 106 mm

Diepte 67 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Functies

Functie Uitbreiden