



RED111X



## Lijnkoppelaar met deurongrendelcontact, 2-draads, DIN-rail

### Technische eigenschappen

#### Capaciteit

Aantal modules 6

#### Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C

#### Vermogen

Energieverbruik standby 2 W

Energieverbruik in bedrijf 3 VA

#### Voeding

Bedrijfsspanning via voeding 28 - 28 V

#### Afmetingen

Hoogte 90 mm

Breedte 106 mm

Diepte 67 mm