



**Lijnkoppelaar met deurontgrendelcontact, 2-draads, DIN-rail**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules 6

**Installatie, montage**

Gemonteerd op DIN-rail

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur 5 - 40 °C

Opslag-/transport-temperatuur -20 - 60 °C

**Vermogen**

Energieverbruik standby 2 W

Energieverbruik in bedrijf 3 VA

**Voeding**

Bedrijfsspanning via voeding 28 - 28 V

**Afmetingen**

Hoogte 90 mm

Breedte 106 mm

Diepte 67 mm

**Materiaal**

Kleur Lichtgrijs

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

**Functies**

Functie Uitbreiden

RED111X

