



REQ010X



IK07 IP54

Deurstation audio, 10 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	10
-------------------	----

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Afmetingen

Diepte	25 mm
--------	-------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen