



REQ102X

IP54 IK07

Deurstation audio, 2 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften opbouw of inbouw

Funcities

Veiligheidsfuncities Meeluister-blokkering

Compatibiliteit

Voor beletteringsband 12 mm

Bedienen en signaleren

Weergave/display Apparatenconfiguratie via led-display
Met led-toestandsindicatie voor aanbellen,
spraakverbinding en deur openen

Belknop 16
17

Belknop sluittijd max. 3 s

Aantal beldrukkers 2

Bedieningsfuncities Deur openen de bij verbinding of altijd instelbaar

Connectiviteit

Accessory Nee

Reserveonderdeel Nee

Spanning

Schakelspanning deurontgrendeling max. 24 V

Stroom

Schakelstroom deurontgrendeling max. 1 A

Afmetingen

Inbouwdiepte 22.5 mm

Pleisterwerkcompensatie 17 mm

Afmeting naamplaatlabel (B x H) 72.4 x 12 mm

Afmeting naamplaatlabel (B x H x D) 72.4 x 12 x 0.14 mm

Dikte inlegstuk naamplaat max. 0.5 mm

Materiaaldikte roestvrij edelstaal 2 mm

Meting

relatieve luchtvochtigheid (geen condensvorming) 0...65 % (zonder condensvorming)

Materiaal

Serie-kleur Edelstaal

Kleur 7884

Bestandsdeel edelstaal

Oppervlak mat

Materiaal/oppervlak edelstaal oppervlak horizontaal geborsteld

Besturing van LED-verlichting

Bedrijfsspanning LED	12 V AC
LED-bedrijfsstroom per oproeptoetsmodule	45 mA
Montage	
Behuizing formaat	1
Montagewijze	Breukbestendige, vlakke oproepdrukker Montage in behuizing opbouw of inbouw voor verticale montage
Aansluiting	
Contact	Potentiaalvrij deuropeningscontact
Aansluiting	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
Kabel	
Draaddoorsnede	0.5...1.4 mm
Instellingen	
Instellingen	Volume, gevoeligheid microfoon, deuropenerfunctie en achtergrondverlichting oproeptoets instelbaar
Toebehoren	
Gereedschap	Met openingsgereedschap
Samenstelling	
Verlichting	Homogene witte LED-oproeptoetsen met achtergrondverlichting en lange levensduur
Afdichting	Met voegafdichtingswand
Helderheid	Modi achtergrondverlichting naamplaat: aan, schemergestuurd, uit
Geheugen	Met foutgeheugen
Deurontgrendeltijd	1...10 s
Frontplaat	Frontplaat met onzichtbaar openingsmechaniek en borgkabel
Toepassing	
Systeemtechnologie	2-draads
Veiligheid	
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken
Gebruiksvoorwaarden	
Bedrijfstemperatuur	-20...55 °C
Opslag-/transporttemperatuur	-30...80 °C
Identificatie	
Hoofddesignreeks	ONE