



REQ110X

## IK07IP54

### Deurstation audio, 10 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

#### Technische eigenschappen

##### Bediening en signalering

Aantal beltoetsen 10

##### Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

##### Afmetingen

Diepte 25 mm

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

##### Teksten

Montagewijze Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Aftakpunt Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen