



REQ122X



**IK07 IP54**

**Deurstation audio, 22 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS**

**Technische eigenschappen**

**Bediening en signalering**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Aantal beltoetsen | 22 |
|-------------------|----|

**Spanning**

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Bedrijfsspanning | 24 - 24 V |
|------------------|-----------|

**Afmetingen**

|        |       |
|--------|-------|
| Diepte | 25 mm |
|--------|-------|

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

**Teksten**

|              |                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagewijze | Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw |
| Aftakpunt    | Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen                                                         |