



REQ516X



**IK07 IP54**

## Deurstation video, 16 drukknoppen, 2-draads, elcom.one RVS

### Technische eigenschappen

#### Bediening en signalering

Aantal beltoetsen 16

#### Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

#### Afmetingen

Diameter camerakoepel 33 mm

Diepte 25 mm

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

#### Teksten

Montagewijze Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Aftakpunt Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen