



REQ604X



IK07 IP54

Deurstation video, 4 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

Technische eigenschappen

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen 4

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Afmetingen

Diameter camerakoepel 33 mm

Diepte 25 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 55 °C

Teksten

Montagewijze Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw

Aftakpunt Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen