



REQ608X

## IK07IP54

### Deurstation video, 8 drukknoppen met feedbackmodule, 2-draads, elcom.one RVS

#### Technische eigenschappen

##### Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	8
-------------------	---

##### Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

##### Afmetingen

Diameter camerakoepel	33 mm
-----------------------	-------

Diepte	25 mm
--------	-------

##### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

##### Teksten

Montagewijze	Voor verticale montage, Breukbestendige, vlakke oproepdrukker, Montage in opbouw- of inbouwbehuizinginbouw
--------------	--

Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen
-----------	--