

SB225

## Schakelaar 2-polig 25 A

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

Aantal polen	2
Pooltype	2P

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	25 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gI-gG-zekeringen	10 kA
Nominale bedrijfsstroom bij AC22A	25 A

#### Installatie, montage

Aandraaimoment	2,90 - 2,90 NM
----------------	----------------

#### Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	500 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	3000 V

#### Capaciteit

Aantal modulen	1
----------------	---

#### Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	72 mm

#### Samenstelling

Aantal maakcontacten	2
Aantal verbreekcontacten	0

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

#### Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	10 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede massieve ader	16 mm <sup>2</sup>
<b>Levensduur</b>	
Maximale aantal mechanische schakelingen	150000
Elektrische levensduur bij nominale belasting bij AC22	30000
<b>Vermogen</b>	
Vermogensverlies bij nominale stroom I <sub>n</sub>	1,80 W