



SBN364

Modulaire lastscheider 3-polig 63 A, grijze tuimel, bouwgrootte 80 - 125 A

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal polen	3
--------------	---

Afmetingen

Breedte	52,50 mm
---------	----------

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	63 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	1332 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,94 kA

Installatie, montage

Aandraaimoment	3,60 - 3,60 NM
----------------	----------------

Spanning

Nominale spanning Ue	400 - 400 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	6000 V

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Samenstelling

Aantal maakcontacten	3
Aantal verbreekcontacten	0

Gebruiksvoorwaarden

Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C
-------------------------------	-------------

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	2 - 16 mm²
Aansluitdoorsnede massieve ader	4 - 50 mm²

Levensduur

Maximale aantal mechanische schakelingen	40000
--	-------

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	6,60 W
Vermogensverlies per pool bij In	2,20 W