



SL, binnenhoek voor goot 55 mm hoog, eiken

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar
Kanaalhoogte	55 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Deksel met flexibele rand	nee
Kleur	eiken
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	bedrukt
Hoekbereik	83 / 135 °
Accessoires configuratie	dekselonderdeel
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C