



SL200559329011



**SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, zwart**

**Technische eigenschappen**

Montagevoorschriften	clipbaar
Uitvoering	deksel
Antibacterial treatment	Nee
Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	45 x 45 mm
Diepte geïnstalleerd product	48 mm
Hoogte geïnstalleerd product	115 mm
Kanaalhoogte	55 mm
Lengte in mm	130 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Kleur	7869
RAL kleur	RAL 9011 - grafietzwart
Bestandsdeel	kunststof
Materiaalgroep	kunststof
Montagewijze	horizontaal
Uitgevoerd met	leeg
Aantal eenheden	1
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Beschermingsgraad (IP)	IP40
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK07
Bedrijfstemperatuur	5...60 °C
Omgevingstemperatuur	5...60 °C