



SL20055932D1



SL, afdekkap voor outlet voor goot 55 mm hoog, alulook

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	clipbaar
----------------------	----------

Uitvoering

Uitvoering	deksel
Antibacterial treatment	Nee

Compatibiliteit

Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	45 x 45 mm
------------------------------------	------------

Afmetingen

Diepte geïnstalleerd product	48 mm
Hoogte geïnstalleerd product	115 mm
Kanaalhoogte	55 mm
Lengte in mm	130 mm
Kanaalbreedte	20 mm

Materiaal

Kleur	aluminium
Kleur	aluminium-look
Bestandsdeel	kunststof
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	gelakt

Montage

Montagewijze	horizontaal
--------------	-------------

Toebehoren

Uitgevoerd met	leeg
----------------	------

Samenstelling

Aantal eenheden	1
-----------------	---

Normen

Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP40
Halogeenvrij	Ja
Slagvastheid	IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	5...60 °C
---------------------	-----------

Temperatuur

Omgevingstemperatuur	5...60 °C
----------------------	-----------