



SL200559409011



SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, zwart

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar en schroefbaar
Formaat apparaatinbouwmogelijkheid	Al voorbereid
Nominale spanning	230 V
Nominale stroom Inom	16 A
Diepte geïnstalleerd product	48 mm
Hoogte geïnstalleerd product	115 mm
Kanaalhoogte	55 mm
Lengte in mm	130 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Formaat	componenteninbouw
Kleur	7869
RAL kleur	RAL 9011 - grafietzwart
Bestandsdeel	kunststof
Materiaalgroep	Materiaalmix
Montage	koppelbaar en modulair
Uitgevoerd met	2 contactdozen
Aantal eenheden	2
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C
Versie	Schuko landen