



SL20055940D1



SL, frame met dubbele contactdoos, voor goot 55 mm hoog, alulook

Technische eigenschappen

Toebehoren

Uitgerust met 2x contactdozen

Afmetingen

Hoogte 115 mm

Diepte 48 mm

Lengte 130 mm

Samenstelling

Lege contactdoos Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Aansluiting

Aansluitdoorsnede kabel 2,50 - 2,50 mm²

Materiaal

Materiaal Kunststof

Kleur Aluminium

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Slagvastheid IK IK07

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5 - 60 °C