



### SL, binnenhoek voor goot 80 mm, beuken

#### Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar
Kanaalhoogte	80 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Deksel met flexibele rand	nee
Kleur	beuken
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	bedrukt
Hoekbereik	83 / 135 °
Accessoires configuratie	dekselonderdeel
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C