



SL, plintpasstuk voor outlet voor goot 80 mm hoog, kersen

Technische eigenschappen

Montagevoorschriften	clipbaar
Hoogte geïnstalleerd product	33 mm
Kanaalhoogte	80 mm
Lengte in mm	110 mm
Kanaalbreedte	20 mm
Kleur	kersen
Kleur	kersenhout-look
Bestandsdeel	ABS
Materiaalgroep	kunststof
Oppervlaktebehandeling	bedrukt
Keurmerken	CE
Europese richtlijn RoHS	vrijwillige overeenstemming
Halogeenvrij	Ja
Omgevingstemperatuur	-5...65 °C