

SN016

**Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig****Technische eigenschappen****Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	40 mm
--------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7044
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Aansluitmogelijkheden**

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Snap-on montage
---------------	-----------------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

**Toebehoren**

---

Heeft tekstveld

Nee

**Capaciteit**

---

Aantal modulen

2

**Teksten**

---

Opdruk

Zonder opdruk