



SN017

Contactdoos met klapdeksel

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 50 Hz

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 76 mm

Breedte 61,25 mm

Diepte 70 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035, 7044

Afwerking oppervlakte Mat

Materiaal Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Samenstelling

Type steker contactdoos Schuko

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Ja

Met ronde aardingspen Nee

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld Nee

Capaciteit

Aantal modules 3,50

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk

Deksel, deur

Type deksel

Zelfsluitend scharnierende afdekking