



SN017

## Contactdoos met klapdeksel

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 50 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	76 mm
Breedte	61,25 mm
Diepte	70 mm

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035, 7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Ja
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	3,50
----------------	------

