



SN116

Contactdoos met randaarde en indicatielampje

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Beschermingsgraad IP	IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
Hoogte	75 mm
Breedte	43,75 mm
Diepte	61 mm

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Snap-on montage

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Nee
Met signaallamp	Ja
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk