

SN116

## Contactdoos met randaarde en indicatielampje

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	43,75 mm
---------	----------

Diepte	61 mm
--------	-------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7044
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Schroefaansluiting
-----------------------	--------------------

Aansluitwijze	Snap-on montage
---------------	-----------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Ja
-----------------	----

Met slot	Nee
----------	-----

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

**Teksten**

---

Opdruk

Zonder opdruk