



SN116

## Contactdoos met randaarde en indicatielampje

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Veiligheid

|  |      |
|--|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging           | Nee  |
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |

#### Afmetingen

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm    |
| Hoogte                   | 75 mm    |
| Breedte                  | 43,75 mm |
| Diepte                   | 61 mm    |

#### Materiaal

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Kleur                 | Lichtgrijs         |
| RAL-code              | 7044               |
| Afwerking oppervlakte | Mat                |
| Materiaal             | Polycarbonaat (PC) |

#### Installatie, montage

|               |          |
|---------------|----------|
| Gemonteerd op | DIN-rail |
|---------------|----------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Aansluitwijze | Schroefaansluiting |
| Aansluitwijze | Snap-on montage    |

#### Samenstelling

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Type steker contactdoos | Schuko |
| Stekerstand gedraaid    | Nee    |
| Met klapdeksel          | Nee    |
| Met ronde aardingspen   | Nee    |
| Met signaallamp         | Ja     |
| Met slot                | Nee    |

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Capaciteit

**Teksten**

---

Opdruk

Zonder opdruk