




SN216



Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 16 A |
|-----------------|------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------|
| Nominale spanning | 250 V |
|-------------------|-------|

Aansluiting

| | |
|-----------------------|-----------|
| Type connector/steker | Steekklem |
|-----------------------|-----------|

Veiligheid

| | |
|----------------------------------|------|
| Met verhoogde aanraakbeveiliging | Nee |
| Beschermingsgraad IP | IP20 |

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------|
| Inbouwdiepte inbouwdozen | 40 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Breedte | 44 mm |
| Diepte | 66 mm |

Materiaal

| | |
|----------|------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |

Installatie, montage

| | |
|---------------|------------------------|
| Gemonteerd op | DIN-rail, Montageplaat |
|---------------|------------------------|

Aansluitmogelijkheden

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Type connector/steker | Steekaansluiting |
| Aansluitwijze | Schroefbevestiging |

Samenstelling

| | |
|-------------------------|----------------|
| Type steker contactdoos | Franse norm NF |
| Stekerstand gedraaid | Nee |
| Met klapdeksel | Nee |
| Met ronde aardingspen | Ja |
| Met signaallamp | Nee |
| Met slot | Nee |

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

2

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk