




SN216



Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 16 A

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Spanning

Nominale spanning 250 V

Aansluiting

Type connector/steker Steekklem

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging Nee

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen 40 mm

Hoogte 75 mm

Breedte 44 mm

Diepte 66 mm

Materiaal

Kleur Lichtgrijs

RAL-code 7035

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail, Montageplaat

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Steekaansluiting

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos Franse norm NF

Stekerstand gedraaid Nee

Met klapdeksel Nee

Met ronde aardingspen Ja

Met signaallamp Nee

Met slot Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld

Nee

Capaciteit

Aantal modulen

2

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk