



SNS016

**Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Afmetingen**

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	40 mm
--------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

**Materiaal**

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7035, 7044
----------	------------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Samenstelling**

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

**Teksten**

---

Opdruk

Zonder opdruk