



SNS016

Contactdoos met randaarde, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Inbouwdiepte	40 mm
--------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7035, 7044
----------	------------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

Materiaal	Polycarbonaat (PC)
-----------	--------------------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Samenstelling

Type steker contactdoos	Schuko
-------------------------	--------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Nee
-----------------------	-----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot	Nee
----------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Teksten

Opdruk

Zonder opdruk