



SNS216

**Contactdoos met penaarde, CEBC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect**

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
----------------------------------	-----

Slagvastheid IK	IK07
-----------------	------

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

#### Afmetingen

Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm
--------------------------	-------

Hoogte	75 mm
--------	-------

Breedte	44 mm
---------	-------

Diepte	66 mm
--------	-------

#### Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
-------	------------

RAL-code	7044
----------	------

Afwerking oppervlakte	Mat
-----------------------	-----

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

#### Aansluitmogelijkheden

Type connector/steker	Steekaansluiting
-----------------------	------------------

Aansluitwijze	Schroefbevestiging
---------------	--------------------

#### Samenstelling

Type steker contactdoos	Franse norm NF
-------------------------	----------------

Stekerstand gedraaid	Nee
----------------------	-----

Met klapdeksel	Nee
----------------	-----

Met ronde aardingspen	Ja
-----------------------	----

Met signaallamp	Nee
-----------------	-----

Met slot

Nee

---

**Toebehoren**

Heeft tekstveld

Nee

---

**Capaciteit**

Aantal modules

2

---

**Teksten**

Opdruk

Zonder opdruk