



SP320



Overspanningsbeveiliging 3-polig, type I, niet uitblazend

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN, TT

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I_{max}) L-N(PEN)/N-PE 100 kA

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Normen

Klasse volgens IEC61643 T1

Capaciteit

Aantal modulen 3

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Breedte 72 mm