



SP937

Inductiespoel voor SP120, 63 A

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
Aandraaimoment	5 - 5 NM

Capaciteit

Aantal modules	4
----------------	---

Spanning

Nominale spanning Ue	500 - 500 V
----------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	90 mm
Breedte	70 mm
Diepte	64 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 105 °C
---------------------	--------------