

SPN080N

Steekelement 25 kA type I voor SPN802x

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel TN

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs)
volgens IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE 25 kA

Max. ontlading (Imax) L-N(PEN)/N-PE 25 kA

Samenstelling

Met meldcontact Nee

Normen

Klasse volgens IEC61643 T1, T2

Capaciteit

Aantal modules 1

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -40 - 80 °C

Afmetingen

Hoogte 113,4 mm

Breedte 35,5 mm

Diepte 64,2 mm

Bediening en signalering

Signaallamp Optisch