



SPN080N

Steekelement 25 kA type I voor SPN802x

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN
--------------	----

Stroom / temperatuur

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 μs) volgens IEC 61643 L-N(PEN)/N-PE	25 kA
Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	25 kA

Samenstelling

Met meldcontact	Nee
-----------------	-----

Normen

Klasse volgens IEC61643	T1, T2
-------------------------	--------

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	113,4 mm
Breedte	35,5 mm
Diepte	64,2 mm

Bediening en signalering

Signaallamp	Optisch
-------------	---------